

## CIRCOLARI A SPESSORE SOTTILE

### DESCRIZIONE

Circolari a SPESSORE SOTTILE per tagli di legni pregiati ad alto rendimento  
 D.120 a D.300 sp da 2 a 2.2 DENTE ALTERNATO 10°



### INFORMAZIONI TECNICHE

DENTATURA ALTERNA CON ANGOLO DI TAGLIO POSITIVO.  
 LAVORA SU LEGNI PREGIATI AD ALTO RENDIMENTO.

COD. ARTICOLO	D	SP	D.FORO	Z	SILENT
LMS.D.10	120	2	30-35	24	-
LMS.D.11	120	2	30-35	30	-
LMS.D.12	150	2	30-35	24	-
LMS.D.13	150	2	30-35	36	-
LMS.D.14	150	2	30-35	48	-
LMS.D.15	180	2	30-35	24	-
LMS.D.16	180	2	30-35	40	-
LMS.D.17	180	2	30-35	56	-
LMS.D.18	200	2,20	30-35	24	-
LMS.D.19	200	2,20	30-35	48	-
LMS.D.20	200	2,20	30-35	64	-
LMS.D.21	250	2,20	30-35	40	-
LMS.D.22	250	2,20	30-35	60	-
LMS.D.23	250	2,20	30-35	80	-
LMS.D.24	300	2,20	30-35	24	-
LMS.D.25	300	2,20	30-35	36	-
LMS.D.26	300	2,20	30-35	48	-
LMS.D.27	300	2,20	30-35	96	-